

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo, tip: GB**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 948131 GB |
| GTIN | 4062406073947 |
| Razred artikla | 9GS |

Opis**Izvedba:**

Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj, može se zaključati, ima prevlaku od bambusa i rasterećenje. Gornji dio s ladicom za tipkovnicu s perforiranim limom sa strane \square 9×9 mm u rasteru od 37-mm za prihvat Easyfix kuka i držača. **Korpus računala s ventilatorom** i podesivom, pocinčanom policom i policom za odlaganje od bambusa.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus sjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|------------|--------|
| Dubina | 500 mm |
| Težina | 69 kg |
| Dubina u G | 20 |

| | |
|--|---|
| Visina | 1020 mm |
| Širina u G | 30 |
| širina | 750 mm |
| Podnožje, korisna visina | 645 mm |
| Podnožje, korisna širina | 700 mm |
| IP-klasa zaštite | IP 41 |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta utikača, ulaz | G |
| Nazivni napon | 250 V |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | da |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |

Pribor

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|