

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo, tip: DE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948131 DE
GTIN	4062406073909
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj, može se zaključati, ima prevlaku od bambusa i rasterećenje. Gornji dio s ladicom za tipkovnicu s perforiranim limom sa strane \square 9×9 mm u rasteru od 37-mm za prihvat Easyfix kuka i držača. **Korpus računala s ventilatorom** i podesivom, pocinčanom policom i policom za odlaganje od bambusa.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Fiksno ugrađena **električna instalacija** uključuje višestruku utičnicu (6-struka, 250V /16 A s prekidačem za uklj. / isklj.), priključni kabel od 1,2 m.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	750 mm
--------	--------

Širina u G	30
Dubina u G	20
Težina	69 kg
Visina	1020 mm
Dubina	500 mm
Podnožje, korisna širina	700 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	F
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------