

Garant GRIDLINE

**Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, tip: IT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948132 IT
GTIN	4062406074043
Razred artikla	9GS

**Opis****Izvedba:**

**Ladica za tipkovnicu** ulazi u krajnji položaj, može se zaključati, ima prevlaku od bambusa i rasterećenje. Gornji dio s ladicom za tipkovnicu s perforiranim limom sa strane  $\square$  9×9 mm u rasteru od 37-mm za prihvat Easyfix kuka i držača. **Korpus računala s ventilatorom** i podesivom, pocinčanom policom i policom za odlaganje od bambusa.

**Funkcija:**

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, no alate i žice treba držati podalje.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Visina	1020 mm
Dubina	500 mm
Dubina u G	20

Širina u G	30
Mjere poklopca pisača	236×290 mm
širina	750 mm
Težina	69 kg
Podnožje, korisna visina	645 mm
Podnožje, korisna širina	700 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	L
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------