

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, pokretna, tip: IT**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948142 IT
GTIN	4062406074104
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj, može se zaključati, ima prevlaku od bambusa i rasterećenje. Gornji dio s ladicom za tipkovnicu s perforiranim limom sa strane \square 9×9 mm u rasteru od 37-mm za prihvat Easyfix kuka i držača. **Korpus računala s ventilatorom** i podesivom, pocinčanom policom i policom za odlaganje od bambusa.

S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića \varnothing 125 mm i pomičnom ručkom.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Mjere poklopca pisača	236×290 mm
Širina u G	30
Visina	1170 mm

Širina	750 mm
Dubina u G	20
Dubina	500 mm
Težina	69 kg
Podnožje, korisna širina	700 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Vrsta utikača, ulaz	L
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------