

Garant**Ormar za prijenosno računalo, broj pretinaca / tip: 7/DE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944520 7/DE
GTIN	4062406074142
Razred artikla	91K

Opis**Izvedba:**

Ormar za prijenosno računalo/mobitel s 7 pretinaca koji se mogu pojedinačno zaključati. Svaki pretinac ima priključak od 230 V AC s utičnicom tipa F i USB tipom A za punjenje pametnih telefona, tableta itd. Na stražnjoj strani nalazi se priključak za napajanje s kablom dužine 1,5 m, utikač njemačke verzije tipa F.

Standard:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata pretinaca antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina	1850 mm
korisna visina po odjeljku	200 mm
Dubina	520 mm
Težina	46 kg

Broj pretinaca	7
širina	400 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Broj utičnica tipa F	7
Tip utičnice	F
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormarić za punjenje baterije

Pribor

Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221
--	--------