

Garant GRIDLINE

**Radna stanica za računalo, tip: IT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948201 IT
GTIN	4062406074173
Razred artikla	9GS

**Opis****Izvedba:**

Ormar za računalo s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

**Lakiranje:**

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Težina	97 kg
Visina	1020 mm
Dubina	700 mm

Dubina u G	28
širina	1000 mm
Širina u G	40
Podnožje, korisna širina desno	223 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
Podnožje, korisna širina lijevo	700 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	L
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------