

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo pokretna, tip: GB**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948211 GB
GTIN	4062406074258
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ormar za računalo s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića Ø 125 mm i pomičnom ručkom.

Lakiranje:

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Širina	1000 mm
Dubina u G	28
Širina u G	40

Dubina	700 mm
Visina	1170 mm
Težina	97 kg
Podnožje, korisna širina lijevo	700 mm
Podnožje, korisna širina desno	223 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	G
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------