

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, pokretna, tip: FR**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 948222 FR |
| GTIN | 4062406074364 |
| Razred artikla | 9GS |

Opis**Izvedba:**

Ormar za računalo s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića Ø 125 mm i pomičnom ručkom.

Lakiranje:

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|------------|
| Mjere poklopca pisača | 346x290 mm |
| Dubina u G | 28 |
| Visina | 1170 mm |

| | |
|--|--|
| Težina | 97 kg |
| Širina u G | 40 |
| Dubina | 700 mm |
| širina | 1000 mm |
| Podnožje, korisna visina | 645 mm |
| Podnožje, korisna širina desno | 223 mm |
| Podnožje, korisna širina lijevo | 700 mm |
| Vrsta utikača, ulaz | E |
| Nazivni napon | 250 V |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | da |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |

Pribor

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|