

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo pokretna, tip: DE**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 948261 DE |
| GTIN | 4062406074456 |
| Razred artikla | 9GS |

Opis**Izvedba:**

Ormar za računalo s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

TFT-korpus monitora za ravne zaslone koji ne zauzima puno prostora, mogućnost zaključavanja, s pretincem za kabel. Samodržeća kontinuirano podesiva vrata s polikarbonatnim staklom. S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića Ø 125 mm i pomičnom ručkom.

Dio isporuke:

Fiksno ugrađena **električna instalacija** obuhvaća utičnu letvicu (6-struku, 250 V/16 A s prekidačem za uključivanje/isključivanje), priključni kabel od 1,2 m, ventilator za zaštitu od pregrijavanja.

Lakiranje:

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Dubina | 700 mm |
| Kućište monitora, korisna širina | 690 mm |
| Kućište monitora, korisna visina | 460 mm |
| Dubina u G | 28 |
| Težina | 120 kg |
| širina | 1000 mm |
| Kućište monitora, korisna dubina | 230 mm |
| Širina u G | 40 |
| Visina | 1770 mm |
| Podnožje, korisna visina | 645 mm |
| Podnožje, korisna širina lijevo | 700 mm |
| Podnožje, korisna širina desno | 223 mm |
| Nazivni napon | 250 V |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | da |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
| Pomična ručka za garderobne ormare bez brave | 914221 |