

Garant GRIDLINE

TFT-korpus monitora, tip: 1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948401 1
GTIN	4062406074630
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

TFT-korpus monitora za ravne zaslone, mogućnost zaključavanja, s fiksnom policom. Samodržeća kontinuirano podesiva vrata s polikarbonatnim staklom.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Kućište monitora, korisna dubina gore	150 mm
širina	750 mm
Težina	21 kg
Visina	600 mm
Kućište monitora, korisna dubina prema dolje	230 mm
Dubina dolje	275 mm
Dubina gore	200 mm

Kućište monitora, korisna širina	690 mm
Kućište monitora, korisna visina	460 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Debljina materijala	0,9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kućište monitora

Pribor

Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11