

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, pokretna, tip: CH**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948262 CH
GTIN	4062406074586
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ormar za računalo s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

TFT-korpus monitora za ravne zaslone koji ne zauzima puno prostora, mogućnost zaključavanja, s pretincem za kabel. Samodržeća kontinuirano podesiva vrata s polikarbonatnim staklom. S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića Ø 125 mm i pomičnom ručkom.

Lakiranje:

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Mjere poklopca pisača	346×290 mm
Kućište monitora, korisna širina	690 mm

Visina	1770 mm
Kućište monitora, korisna dubina	230 mm
širina	1000 mm
Dubina u G	28
Dubina	700 mm
Širina u G	40
Težina	120 kg
Kućište monitora, korisna visina	460 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
Podnožje, korisna širina desno	223 mm
Podnožje, korisna širina lijevo	700 mm
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	J
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221