

Garant GRIDLINE

**Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, pokretna, tip: IT****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 948262 IT     |
| GTIN           | 4062406074593 |
| Razred artikla | 9GS           |

**Opis****Izvedba:**

Ormar za računalo s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

TFT-korpus monitora za ravne zaslone koji ne zauzima puno prostora, mogućnost zaključavanja, s pretincem za kabel. Samodržeća kontinuirano podesiva vrata s polikarbonatnim staklom. S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića Ø 125 mm i pomičnom ručkom.

**Lakiranje:**

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kućište monitora, korisna visina | 460 mm  |
| širina                           | 1000 mm |

|  |   |
|--|---|
| Visina                                 | 1770 mm   |
| Širina u G                             | 40  |
| Dubina u G                             | 28  |
| Dubina                                 | 700 mm  |
| Kućište monitora, korisna širina       | 690 mm  |
| Težina                                 | 120 kg  |
| Mjere poklopca pisača                  | 346×290 mm  |
| Kućište monitora, korisna dubina       | 230 mm  |
| Podnožje, korisna visina               | 645 mm  |
| Podnožje, korisna širina lijevo        | 700 mm  |
| Podnožje, korisna širina desno         | 223 mm  |
| Vrsta utikača, ulaz                    | L   |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | da  |
| Nazivni napon                          | 250 V   |
| Debljina materijala                    | 0,9 mm  |
| Kut otvaranja vrata                    | 250 stupanj   |
| Cilindrična brava sa zatikom           | modularni utični uložak   |
| Odabir boje                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda                        | Radna stanica za računalo   |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Pomična ručka za GridLine tip GP11           | 914226 GP11 |
| Pomična ručka za garderobne ormare bez brave | 914221      |