

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	82 mm
Prihvatni navoj M	M16
Kut uranjanja α _{maks}	1,25 stupanj
Ø D ₃	30 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L _{ukupno}	47 mm
Interpolacija Ø D _{min}	72 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416

Seriya	Power Q
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija a_p	1 mm
\varnothing reza D_c	42 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2