

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø reza D_c	25 mm
Prihvatni navoj M	M12
Interpolacija Ø D_{min}	42 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,51 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	15,13 mm
Ø D_2	21 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	4
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm

Interpolacija a_p	0,3 mm
Serija	Power Q
Ukupna duljina L_{ukupno}	36 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 1	219799 1