

Garant**GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Razred artikla	210

Opis**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø D ₂	29 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	82 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija Ø D _{min}	68 mm
Ø D ₃	26 mm
Prihvatni navoj M	M16
Serija	Power Q
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja α _{maks}	2,05 stupanj

Ø reza D_c	42 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Ukupna duljina L_{ukupno}	60 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	22,34 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP