

Garant**Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094305 7
GTIN	4062406074838
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Anatomske oblikovane višenamjenske rukavice s dvostrukom oblogom od nitrila i nitrilne pjene s poliuretanom na bazi vode. Posebno udoban potporni materijal s **tehnologijom pletenja finoće 18** od najlona za izvrstan osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te masna, zaprljana i vlažna područja. Bez DMF-a.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Seriya	MASTER FIT
Veličina rukavice	7
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388	4121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitril/PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	250 mm
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice