

Garant**Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094306 10
GTIN	4062406074913
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Anatomske oblikovane višenamjenske rukavice s oblogom od nitrilne pjene. Udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja finoće 15 od spandeksa i najlona za vrlo udoban osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te malo masna i zaprljana područja. Bez DMF-a.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Seriya	MASTER FIT
Kategorija zaštite	Kategorija II

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388	4121X
Materijal nosača	Najlon / spandex
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	250 mm
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice