

Garant**Par rukavica MASTER FIT OIL, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094307 8
GTIN	4062406074944
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Višenamjenske rukavice s **tehnologijom pletenja finoće 18** i dvostrukom prevlakom od nitrila i brušenog nitrila. Strukturirana površina na dlanovima i prstima osigurava vrlo dobru protukliznu zaštitu. Bez DMF-a.

MASTER FIT OIL. Uz nitrilnu prevlaku 3/4 preko članaka šake. Daje rukavici jako dobar hvat u vlažnim i masnim radnim područjima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Seriya	MASTER FIT

Veličina rukavice	8
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388	4121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	250 mm
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice