

Garant**NC zabašivač HSS-E 90° N, TiAlN, Ø DC h6: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 112100 6 |
| GTIN | 4045197440808 |
| Razred artikla | 11A |

Opis**Izvedba:**

Precizno brušen vrh s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabašivanje i veliku točnost bušenja. Svrđlo velike čvrstoće zbog kratkih spiralnih užljebljenja.

Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabašivanje i veliku preciznost centrirnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvaran Ø svrdla (ne općenito za vanjski Ø svrdla).

Tehnički opis

| | |
|---|----------------------|
| Tolerancija drške | h6 |
| Nazivni Ø D _c | 6 mm |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,04 mm/okr |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 20 mm |
| Ø drške D _s | 6 mm |
| Ukupna duljina L | 140 mm |
| Drška | DIN 1835 B s h6 |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | N |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tolerancija nazivnog \emptyset | h6 |
| Kut vrha | 90 stupanj |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Navrtač |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 87 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 56 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 50 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 37 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 31 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 10 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 6 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 31 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 100 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

