

Garant
VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203083 14
GTIN	4045197706461
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo posebno izrađeno za TPC primjenu za obradu superlegura.

Ojačana jezgra.

Napomena:

$h_{m \text{ maks.}}$: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

$a_{e \text{ maks.}} = 0,06 \times D$ za TPC obradu.

Tolerancija nazivnog Ø: f8

Broj zubi Z: 5

Kut spirale: 45 stupanj

Smjer ispostave: horizontalno i koso

Drška: DIN 6535 HB s h6

Kvaliteta centriranja s drškom: G 2,5 s HB

Broj zubi Z: 5

Duljina rezne oštrice L_s : 42 mm

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje: 50 mm

Oslobađanje Ø D_1 : 13,8 mm

Ukupna duljina L: 99 mm

Ø drške D_s : 14 mm

Tehnički opis

Ø reza D_c	14 mm
Oslobađanje Ø D_1	13,8 mm
Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u Titanu > 850 N/mm ²	0,075 mm

Broj zubi Z	5
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	50 mm
Debljina steznog sredstva h _{maks} za TPC glodanje u Inconel®-u	0,065 mm
Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	99 mm
Duljina rezne oštrice L _s	42 mm
Smjer ispostave	horizontalno i koso
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut spirale	45 stupanj
Radijus čela r _v	0,3 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,06×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala