


 **KOMET****KOMET® izmjenjiva rezna pločica P25M, P25M, oznaka: 14-6603****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 216700 14-6603 |
| GTIN | 4047109073104 |
| Razred artikla | 24T |

Opis**Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica. S dodatnim kutom za poboljšana svojstva obrade. Slobodni kut 15°.

Odgovara:

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 090204 EN |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| Vrsta | P25M |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 250 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 250 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 250 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | M |
| mokro maksimalno | prikladno | | |