

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka: 32-050****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Razred artikla	24T

Opis**Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

Odgovara :

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHT 160408 EN

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHT 160408 EN
Vrsta	BK8425
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		