

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica P25M, P25M, oznaka: 26-660****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Razred artikla	24T

**Opis****Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

**Odgovara:**

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 140305 EN
Kutni radijus	0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	P25M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		