

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica P25M, P25M, oznaka: 32-050****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Razred artikla	24T

Opis**Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

Odgovara:

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHT 160408 EN
Vrsta	P25M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		