

 **KOMET****KOMET® izmjenjiva rezna pločica, K10, oznaka: 14-6603****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Razred artikla	24T

Opis**Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica. S dodatnim kutom za poboljšana svojstva obrade. Slobodni kut 15°.

Odgovara :

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Kutni radijus: 0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHX 090204 EN

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090204 EN
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	K10
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	150 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		