

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, K10, oznaka: 14-660****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216740 14-660
GTIN	2050002046627
Razred artikla	24T

**Opis****Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

**Odgovara :**

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Kutni radijus: 0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHX 090204 EN

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090204 EN
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	K10
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	150 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		