

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka: 14-6603****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Razred artikla	24T

**Opis****Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica. S dodatnim kutom za poboljšana svojstva obrade. Slobodni kut 15°.

**Odgovara :**

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Kutni radijus: 0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHX 090204 EN

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090204 EN
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta	BK8425
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		