

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka: 14-660****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 216770 14-660 |
| GTIN | 2050002046641 |
| Razred artikla | 24T |

Opis**Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

Odgovara :

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Kutni radijus: 0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHX 090204 EN

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 090204 EN |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Vrsta | BK8425 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 250 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 250 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 250 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | S |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |