

 **KOMET****KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka: 26-660****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Razred artikla	24T

Opis**Izvedba:**

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

Odgovara :

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Kutni radijus: 0,5 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOHX 140305 EN

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 140305 EN
Kutni radijus	0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta	BK8425
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		