

**Garant****Cirkularno glodalo, tvrdi metal, tip: 27XL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Razred artikla	21Q

**Opis****Napomena:**

Stvarna dubina uboda  $S_{maks}$  izračunava se na sljedeći način:  $(D-d_1) / 2$ .

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: P26

Najmanji  $\varnothing$  rupe D: 22 - 37 mm

Unutarnji  $\varnothing$   $d_1$ : 15,5 mm

maksimalna dubina reza  $S_{maks}$ : 10,75 mm

Duljina izboja  $L_1$ : 25 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 180 mm

**Tehnički opis**

Garnitura steznih vijaka	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	180 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	20 mm
Unutarnji $\varnothing$ $d_1$	15,5 mm
Najmanji $\varnothing$ rupe D	22 - 37 mm
maksimalna dubina reza $S_{maks}$	10,75 mm
Izvedba drške	cilindrično
Duljina izboja $L_1$	25 mm

Drška	DIN 6535 HA
za tip ploča	P26
Unutarne hlađenje	da
Dubina navoja	21,5 mm
Materijal glodala	tvrdi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219819
---	--------