

**Garant****Izmjenjiva rezna pločica za glodanje AN.U 120604, za kutne glodaće glave****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215111 ST1400
GTIN	4045197702890
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Veoma čvrste dvostrane izmjenjive rezne pločice s 4 rezne oštrice.

Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj geometriji, izmjenjive rezne pločice pokazuju ujednačena svojstva pri obradi te povećavaju sigurnost procesa.

**Podaci:**

$a_{p\max} = 12$  mm.

$a_p = 10$  mm (preporuka).

**Pažnja:**

Nije prikladno za glodanje punih utora!

**Napomena:**

Obodno glodanje: Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm.

**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Posmak $f_z$ po zubu	0,15 mm
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	HB9520
Tolerancija	K
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	AN.U 120604
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje