

**Garant****Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:  
M12X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301309 M12X50
GTIN	4045197706775
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Cilindrična izvedba.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Ø provrta D <sub>1</sub> tolerancija IT6	12,5 mm
Navoj M	M12×50
Korisna duljina L <sub>1</sub>	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	69 mm
Vanjski Ø D	24 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
	308806 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40