


Garant
eco-VARIO-LINE držač za tokarenje, lijevi, visina drške h: 16mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273871 16
GTIN	4045197702258
Razred artikla	21W

Opis

Odgovara:

eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje br. 273875.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Mogućnost prijenosa rashladnog sredstva isključivo sa sustavom GARANT eco br. 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (eco izmjenjiva glava).

Unutarnje hlađenje: da

Funkcionalna širina L_4 : 21 mm

L_1 : 78 mm

L_2 : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnički opis

Visina drške h	16 mm
L_2	24,5 mm
L_1	78 mm
Funkcionalna širina L_4	21 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Seriya	Eco

Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500