

Garant**eco-VARIO-LINE izmjenjiva glava za ubodno tokarenje, lijevi, širina utora W: 2mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273875 2 |
| GTIN | 4045197702937 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Odgovara:**

eco držač za tokarenje br. 273871 ili držač mača za odrezivanje br. 319145 RL/LL.

Unutarnje hlađenje: da

maksimalna dubina reza t_{maks} : 21 mm

L_3 : 21,5 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| L_3 | 21,5 mm |
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 21 mm |
| Širina utora w | 2 mm |
| Seriya | Eco |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

