

**Garant****eco-VARIO-LINE izmjenjiva glava za ubodno tokarenje, lijevi, širina utora W: 5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273875 5      |
| GTIN           | 4045197702968 |
| Razred artikla | 21W           |

**Opis****Odgovara:**

eco držač za tokarenje br. 273871 ili držač mača za odrezivanje br. 319145 RL/LL.

Unutarnje hlađenje: da

maksimalna dubina reza  $t_{maks}$ : 28 mm

$L_3$ : 28,5 mm

**Tehnički opis**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalna dubina reza $t_{maks}$ | 28 mm                                |
| $L_3$                             | 28,5 mm                              |
| Širina utora w                    | 5 mm                                 |
| Seriya                            | Eco                                  |
| Primjena                          | lijevi                               |
| Unutarnje hlađenje                | da                                   |
| Vrsta proizvoda                   | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

