

**Garant****Weldon stezna glava, PSC 80 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308503 20     |
| GTIN           | 4045197703477 |
| Razred artikla | 31C           |

**Opis****Izvedba:**

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarne konture PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

**Napomena:**

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući proizvođači pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

**Tehnički opis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 20 mm         |
| Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm         |
| Vanjski Ø D                | 52 mm         |
| Prihvat                    | PSC 80 kratko |
| Norma prihvata             | ISO 26623-1   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Unutarnje hlađenje                         | da                                |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |