

Garant**Stezna glava za ER čahure, PSC-40 kratko, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308513 16
GTIN	4045197703194
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
za ER stezna kliješta	16
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	16
Vanjski Ø D	28 mm

Prihvat	PSC-40 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms brtvom	309014
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom	309164
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 16	309749 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8