

Garant**Weldon stezna glava, PSC 80 kratko, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308503 14
GTIN	4045197703446
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarne konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

Napomena:

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući proizvođači pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni Ø D ₁	14 mm
Vanjski Ø D	44 mm
Prihvat	PSC 80 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1

Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine