

Garant
Termoskupljajuća stezna glava, PSC-40 kratko, Stezni \varnothing D1: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308566 16
GTIN	4045197703552
Razred artikla	31C

Opis
Izvedba:

- **S Balluffchip provrtom.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene dosjedne površine PSC konture.**

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Strategija rezanja: HSC

Stezni \varnothing D₁: 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Vanjski \varnothing D: 34 mm

\varnothing D₂: 27 mm

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
\varnothing D ₂	27 mm
Vanjski \varnothing D	34 mm

Prihvata	PSC-40 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarne hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Donji ormar	354290
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16