

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, PSC-40 kratko, Stezni \varnothing D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308566 8
GTIN	4045197703514
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- S Balluffchip provrtom.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene dosjedne površine PSC konture.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Strategija rezanja: HSC

Stezni \varnothing D₁: 8 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 75 mm

Vanjski \varnothing D: 27 mm

\varnothing D₂: 21 mm

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
\varnothing D ₂	21 mm
Vanjski \varnothing D	27 mm

Prihvat	PSC-40 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarne hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Donji ormar	354290
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1