

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, PSC 50 kratko, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308567 14     |
| GTIN           | 4045197703620 |
| Razred artikla | 31C           |

**Opis****Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dodatni pribor:**

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

**Tehnički opis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>           | 27 mm         |
| Ø stezanja D <sub>1</sub>  | 14 mm         |
| Vanjski Ø D                | 34 mm         |
| Prihvat                    | PSC 50 kratko |
| Norma prihvata             | ISO 26623-1   |
| Unutarnje hlađenje         | da            |

## List s podacima

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

### Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/308567-14>