

Garant**Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 50, Menetvágási tartomány: M14-33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegyenlítéssel nyomó és húzó üzemre.
 - Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.
- Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegyenlítést biztosít.**

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben: 24 mm

Hosszkiegyenlítés húzó üzemben: 24 mm

Külső Ø D: 79 mm

Belső Ø D₁: 48 mm

A-méret kinyúlási hossz: 133 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	79 mm
A-méret kinyúlási hossz	133 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	24 mm
Menetvágási tartomány	M14 – M33
Belső Ø D ₁	48 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	24 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 28 mm	335640 28
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 18 mm	335640 18
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335640 16
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 18 mm	335440 18
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335440 16
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 22 mm	335440 22
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 20 mm	335640 20
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Nyomatékkulcs rátűzőkúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 20 mm	335440 20
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 22 mm	335640 22
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335640 12
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335440 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 25 mm	335640 25
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 25 mm	335440 25
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335640 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm	335440 12
Nyomatékkulcs rátűzőkúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335640 11
	335440 11

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
50

308615 50

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50

308620 50

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50

308740 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 50

308720 50

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 28 mm

335440 28