

Garant**Gyorscserés menetfúró tokmány, HSK-A 100, Menetvágási tartomány: M14-33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334656 M14-33
GTIN	4045197708106
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegyenlítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegyenlítést biztosít.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz.
309890 sz. dugókulcshoz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: DIN 69893

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben: 17,5 mm

Hosszkiegyenlítés húzó üzemben: 17,5 mm

Külső Ø D: 86 mm

Belső Ø D_i: 48 mm

A-méret kinyúlási hossz: 144 mm

Műszaki leírás

Menetvágási tartomány	M14 – M33
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	17,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	144 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	17,5 mm
Külső Ø D	86 mm
Belső Ø D ₁	48 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 28 mm	335440 28
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335640 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 22 mm	335640 22
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 25 mm	335640 25
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 20 mm	335640 20
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335640 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335440 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335440 11
	335640 14

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 18 mm

335440 18

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 28 mm

335640 28

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm

335440 16

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm

335640 12

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 18 mm

335640 18

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 20 mm

335440 20

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 25 mm

335440 25

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 22 mm

335440 22

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm

335440 12