

**Garant****Szorítópatronos befogó, extra karcsú, SK 40 A = 160, Befogási tartomány:  
2-6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300784 2-6
GTIN	4045197708373
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Köszörült külső és belső kúp.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!**

**Előny:**

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

**Tartalom:**

Inkluzív szorítócsavar és keresztmarkolatú kulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz.,

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,

**GARANT szorítópatron 309563 sz.,**

**ALBRECHT szorítópatronok 309572 – 309573 sz.**

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	2 - 6 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm

Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	27 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
	308625 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308806 40