

Garant**Szorítópatronos befogó, extra karcsú, HSK-A 63 A = 120, Befogási tartomány: 2-6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 304972 2-6 |
| GTIN | 4045197708380 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Szárak keményen felszabályozva.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anyá nem szükséges!

Előny:

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Inkluzív szorítócsavar és keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz., **GARANT szorítópatron 309563 sz.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Ø D ₁ | 9,6 mm |
| Befogási tartomány | 2 - 6 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 120 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D | 27 mm |
| Befogó | HSK-A 63 A = 120 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |