

**Garant****Weldon befogó Forma AD, SK 50 ultra rövid, Befogási Ø D1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300412 16
GTIN	4045197708328
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Rögzítő csavar a befogó horonyban.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Szabvány:**

Ähnlich DIN 69871.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308830 sz., tartalék csavar 309901 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 3 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 35 mm

Külső Ø D: 69,9 mm

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Külső Ø D	69,9 mm
Befogó	SK 50 ultra rövid
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó