

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint, Meredekkúphoz: 40 SK



Rendelési adatok

Rendelés száma	308810 40
GTIN	2050001771629
Árucikk kategória	39Z

Leírás

Kivitel:

Rátűző szerszám **vezérelt nyomatékkal való meghúzásához.**

Előny:

Nem csúszik le, mint a hagyományos szorítókulcsok, ezáltal nem jelent sérülésveszélyt!

Felhasználás:

Kúpvonócsapok biztonságos meghúzásához.

Hozzávaló kúpvonócsap színjelölés: SK 40

Rátűző szár: 9×12 mm

Műszaki leírás

Rátűző szár	9×12 mm
Hozzávaló kúpvonócsap színjelölés	SK 40
Meredekkúphoz	40

Tartozék

Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 60 N·m	656055 60
Nyomatékkulcs alapszerszám beállító skálával Maximális nyomaték 50 N·m	657277 50
Nyomatékkulcs QuickSelect elállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsnival Maximális nyomaték 50 N·m	657099 50
Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 60 N·m	656510 60
Nyomatékkulcs QuickSelect feltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 50 N·m	657094 50
Nyomatékkulcs alapszerszám skála nélkül feltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 50 N·m	657450 50
Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 60 N·m	657750 60
Nyomatékkulcs alapszerszám Maximális nyomaték 80 N·m	657500 80
Nyomatékkulcs alapszerszám Maximális nyomaték 100 N·m	657410 100