



Moduláris satu, hosszú, Pofaszélesség A: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362105 125
GTIN	2050001774262
Árucikk kategória	35G

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).**
- **A befogási tartomány könnyen beállítható.**
- **Gépsatu leszorító pofákkal.**
- **HRC 60 betétedzett.**
- **Párhuzamosság 0,02 mm.**

Tartalom:

Inkluzív leszorító pofák, 1 munkadarab ütköző, 2 darab T-horonycsap 362160 sz. 16/16-os méret, 1 szorítókulcs, 1 keresztkulcs.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Műszaki leírás

Befogási tartomány b	320 mm
Alaptest magassága G	40 mm
Pofamagasság C	40 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Gerardi 125
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Illesztő horony, hosszanti l	16 mm
Pofaszélesség A	125 mm

Teljes hossz L	520 mm
Súly	18,3 kg
Maximális szorítóerő 60 Nm-nél	25 kN
Sorozat	Gerardi 125
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 12/16 mm	362160 12/16
Mozgó pofa (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362143 125
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 18/16 mm	362160 18/16
Hosszanti recézésű előtétpofa (darab) Pofaszélesség 125 mm	362146 125
Szorítóelem kompletten (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362144 125
Prizmás pofa (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362125 125
Moduláris elem, mozgó (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362145 125
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 16/16 mm	362160 16/16
Sima előtétpofa , kemény (darab) Pofaszélesség 125 mm	362147 125
Szorítóvas pár Pofaszélességhez 125 mm	362120 125
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 20/16 mm	362160 20/16
Moduláris elem, fix (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362150 125
Sima előtétpofa , lágy (darab) Pofaszélesség 125 mm	362148 125
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 14/16 mm	362160 14/16