

**Jelölő, Szár Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	358740 12
GTIN	4045197707482
Árucikk kategória	32B

**Leírás****Kivitel:**

Alumínium ház Weldon szárral. Az előfeszítési erő fokozatmentesen beállítható. Írasmélység 0,1–0,3 mm.

**Előny:**

Tömöríti a felületet, így nem gyengíti vagy sérti meg az anyagot. A jelölési sebesség azonos a maximális előtolással. Nagy kopásállóságú, ezáltal a speciális tűk hosszú élettartamúak. Ideális íves felületek jelöléséhez. Esztergagépen használható. Nagy folyamatbiztonság. **Gyors tűcsere** lehetséges annak egyszerű kihúzásával. Akár 7 mm munkadarab egyenetlenség kompenzálható (kivitteltől függően).

**Felhasználás:**

A legkülönbözőbb anyagok, mint alumínium, titán, acél, bronz, vörösréz, sárgaréz, műanyagok stb. jelöléséhez. A kisméretű tűhegygel max. 57 HRC keménységű felületek feliratozása is lehetséges.

**Tartalom:**

12-es méret – **3 tű** 358745 sz. 0,3 – 0,5 – 0,8 méret. 20-as méret – **3 tű** 358745 sz. 0,3 – 0,6 – 1,0 méret.

**Műszaki leírás**

L	66 mm
Szár Ø d	12 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Termék fajtája	Feliratozó szerszám

**Tartozék**

Tartalék tű rádiusz 0,6 mm	358745 0,6
Tartalék tű rádiusz 1,0 mm	358745 1,0
Tartalék tű rádiusz 0,3 mm	358745 0,3
Tartalék tű rádiusz 0,5 mm	358745 0,5
Tartalék tű rádiusz 0,8 mm	358745 0,8