



Moduláris satu, hosszú, Pofaszélesség A: 150/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Árucikk kategória	35G

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).**
- **A befogási tartomány könnyen beállítható.**
- **Gépsatu leszorító pofákkal.**
- **HRC 60 betétedzett.**
- **Párhuzamosság 0,02 mm.**

Tartalom:

Inkluzív leszorító pofák, 1 munkadarab ütköző, 2 darab T-horonycsap 362160 sz. 16/16-os méret, 1 szorítókulcs, 1 keresztkulcs.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Műszaki leírás

Alaptest magassága G	50 mm
Teljes hossz L	680 mm
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Súly	35 kg
Befogási tartomány b	460 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Gerardi 150
Pofamagasság C	50 mm

Illesztő horony, hosszanti I	16 mm
Pofaszélesség A	150 mm
Maximális szorítóerő 80 Nm-nél	30 kN
Sorozat	Gerardi 150
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Moduláris elem, fix (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362150 150
Prizmás rátétpofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362135 150
Sima előtétpofa , kemény (darab) Pofaszélesség 150 mm	362147 150
Szorítóvas pár Pofaszélességhez 150 mm	362120 150
Hosszanti recézésű előtétpofa (darab) Pofaszélesség 150 mm	362146 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 12/16 mm	362160 12/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 14/16 mm	362160 14/16
Mozgó pofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362143 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 16/16 mm	362160 16/16
Moduláris elem, mozgó (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362145 150
Szorítóelem kompletten (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362144 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 20/16 mm	362160 20/16
Sima előtétpofa , lágy (darab) Pofaszélesség 150 mm	362148 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 18/16 mm	362160 18/16
Derékszögű rátétpofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362130 150
Középső pofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362142 150
Prizmás pofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362125 150

